

**CNMG 09T304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 09T304 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Kietlydinys	HBT130
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	MM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404

Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui