

Garant**Tool24 Locker – pagrindinė sistema EN, Tipas: 450/10****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 979310 450/10 |
| GTIN | 4062406134761 |
| Produktų klasė | 9SA |

Aprašymas**Modelis:**

Prekių išdavimo sistema su skirtingų dydžių skyriais, užtikrina, saugų ir dokumentuotą atskirų prekių paėmimą. Skyrių dydžiai leidžia sandėliuoti skirtingų dydžių prekes ir galima įkrauti akumulatorius. Standartinis LED vidaus apšvietimas palengvina automatiškai atsidarančių skyrių aptikimą ir išėmimą tamsoje. LED juosta esanti išilgai lentynų palengviną daiktų išėmimą ir papildymą.

Iš abiejų pusių pritvirtintos perforuotos sienelės leidžia prijungti jutiklį prie pagrindinio varianto. Taip pat kaip ir Easyfix kabliai ir laikikliai, visos kitos mūsų katalogo priedų dalys irgi gali būti pritvirtintos prie perforuotų sienelių.

Mastersystem gali būti papildyta kitomis išplėtimo sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms.

Šis produktas suderinamas su Hoffmann Group Connected programine įranga. Pavienių įrankių išdavimo sistema didesnių prekių sandėliavimui 460 mm aukščio ir 450 mm pločio bei gylis skyriuose.

Privalumai:**Hoffmann Group Connected**

Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.

Paskirtis:

Automatinė išdavimo po viena sistema didelių prekių sandėliavimui ir valdymui, pvz. didelė AAP įranga, elektriniai ir rankiniai įrankiai arba plastikiniai lagaminai L-BOXX®.

Komplektacija:

Stalčių skaičius x aukštis mm: 8 x 300; 2 x 460

Tiekimo sudėtis:

Mastersystem EN su liečiamu 22 colių ekranu, brūkšninių kodų skaitytuvu, kompiuteriu su Basic programinės įrangos paketu, **operacinė sistema anglų kalba.**

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais.**

Pastaba:

Visuose skyriuose yra elektros energijos tiekimas per tiekimo veleną. Atskirų įkrovimo įrenginių prijungimą turi įgyvendinti klientas. Išplėtimo sistemų spintų svoriai nurodyti techniniuose duomenyse be personalinio kompiuterio ir ekrano.

Galima rinktis skyrius su langeliais, individualias spalvas ir matmenys (lentynų dydžius, spintų pločius ir gylius).

Prašome kreiptis į mus!

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|--|
| Svoris | 210 kg |
| Plotis | 1100 mm |
| Gylis | 500 mm |
| Aukštis | 1965 mm |
| Skyriaus keliamoji galia | 25 kg |
| Skyrelių kiekis | 10 |
| Skyriaus naudingasis gylis | 450 mm |
| Lentynos naudingasis aukštis (2) | 460 mm |
| Lentynos naudingasis plotis | 450 mm |
| Lentynos naudingasis aukštis (1) | 300 mm |
| Serija | Tool24 Locker |
| Serija | Hoffmann Group Connected |
| Serija | Tool24 Locker |
| Sąsaja | Hoffmann Group Connected |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9x9 mm |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

Produkto rūšis

Prekių išdavimo sistema