

**CNMG 120404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 120404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	MM
Danga	TiCN
Ašmenys	HM

Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Kietlydinys	HBT130
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui