


**CNMG 120412, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 120412 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,8 - 5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	PM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Kietlydinys	HBT020
Danga	TiCN
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,8 - 5 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui