



CNMG 120408, Rūšis: HBT020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 120408 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PR

Pjūvio gylis a_p : 1,8 - 6 mm

Pastūma f : 0,2 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PR
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HBT020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	1,8 - 6 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	TiCN
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui