


CNMG 120408, Rūšis: HBT130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 120408 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 6 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	2 - 6 mm
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Drožialaužis	MR
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,15 - 0,55 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui