


CNMG 160608, Rūšis: HBT130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250220 HBT130
GTIN	4062406256241
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 160608 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožialaužis: MR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 6 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Danga	TiCN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Pjūvio gylis a_p	2 - 6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM

Pastūma f	0,15 - 0,55 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MR
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HBT130
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui