


**CNMG 120412, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250219 HBT020
GTIN	4062406256234
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 120412 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PR

Pjūvio gylis a_p : 1,8 - 6 mm

Pastūma f : 0,2 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1,8 - 6 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	PR
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HBT020
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui