

**CNMG 120412, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250219 HBT130
GTIN	4062406256227
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 120412 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 6 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Drožlialaužis	MR
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	HBT130
Danga	TiCN
Pagrindinis naudojimas	M

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Pastūma f	0,15 - 0,55 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a _p	2 - 6 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui