


**DNMG 150608, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Produktų klasė	22D

Aprašymas

DNMG 150608 HBT020 Kietlydinys: HBT020
Drožlialaužis: PR
Pjūvio gylis a_p : 1,8 - 6 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	HBT020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Drožlialaužis	PR
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Danga	TiCN
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	1,8 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui