


SNMG 120408, Rūšis: HBT130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Danga	TiCN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Kietlydinys	HBT130
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Drožlialaužis	MM

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui