


**TNMG 160404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HBT020
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	TiCN
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Drožlialaužis	PF
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404

Ašmenys

HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui