


**SNMG 120408, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Produktų klasė	22D

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Drožlialaužis	PM
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBT020
Danga	TiCN
Pjūvio gylis $a_p$	0,8 - 5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,45 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min

Ašmenys

HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui