


**TNMG 160404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožlialaužis	PM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBT020
Pjūvio gylis a_p	0,8 - 5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min

Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui