

**VNMG 160404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251828 HBT020
GTIN	4062406256722
Produktų klasė	22D

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Drožlialaužis	PM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis $a_p$	0,8 - 4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	TiCN

Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Kietlydinys	HBT020
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui