


**WNMG 080404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

WNMG 080404 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kietlydinys	HBT020
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Danga	TiCN
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,8 - 5 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Drožlialaužis	PM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui