


**WNMG 080408, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Produktų klasė	22D

Aprašymas

WNMG 080408 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,8 - 5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Drožlialaužis	PM
Danga	TiCN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HBT020

Pjūvio gylis a_p	0,8 - 5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui