


**WNMG 080412, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252226 HBT020
GTIN	4062406256890
Produktų klasė	22D

Aprašymas

WNMG 080412 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PR

Pjūvio gylis a_p : 1,8 - 6 mm

Pastūma f : 0,2 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBT020
Drožlialaužis	PR
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kampo spindulys	1,2 mm
Danga	TiCN
Pjūvio gylis a_p	1,8 - 6 mm
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui