

**CCMT 09T304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CCMT 09T304 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HBT130
Danga	TiCN
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm

Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Drožlialaužis	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui