

**CCMT 120404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

CCMT 120404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Danga	TiCN
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui