

**CCMT 09T304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CCMT 09T304 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PM
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBT020
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui