

**DCMT 070204, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	M
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	HBT130
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui