


**DCMT 070204, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260376 HBT020 |
| GTIN | 4062406257071 |
| Produktų klasė | 22D |

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pastūma f | 0,1 - 0,3 mm/aps, |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Drožlialaužis | PF |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 330 m/min |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070204 |
| Kietlydinys | HBT020 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Ašmenys | HM |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Danga | TiCN |
| Pjūvio gylis a_p | 0,4 - 1,5 mm |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |