

**DCMT 070204, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Danga	TiCN
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	MM

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui