

**DCMT 11T302, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260503 HBT130 |
| GTIN | 4062406257323 |
| Produktų klasė | 22D |

Aprašymas

DCMT 11T302 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pastūma f | 0,05 - 0,35 mm/aps, |
| Pjūvio gylis a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 50 - 200 m/min |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Drožlialaužis | MM |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T302 |
| Kietlydinys | HBT130 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Danga | TiCN |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Ašmenys | HM |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |