


**DCMT 070204, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Drožialaužis	PM
Kietlydinys	HBT020
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui