

**SCMT 09T304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Produktų klasė	22D

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBT130
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui