


**TCMT 110204, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Produktų klasė	22D

Aprašymas

TCMT 110204 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 1,5 mm
Drožlialaužis	PF
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Danga	TiCN
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HBT020
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui