

**TCMT 110204, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Produktų klasė	22D

Aprašymas

TCMT 110204 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kietlydinys	HBT130
Drožlialaužis	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui