

**SCMT 09T304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260791 HBT130
GTIN	4062406257408
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	HBT130
Drožliaraužis	MM
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm

Danga

TiCN

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui