


**TCMT 16T304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Produktų klasė	22D

Aprašymas

TCMT 16T304 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 1,5 mm
Kietlydinys	HBT020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Drožlialaužis	PF
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui