

**TCMT 16T304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261018 HBT130
GTIN	4062406257521
Produktų klasė	22D

Aprašymas

TCMT 16T304 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	MM

Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Kietlydinys	HBT130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui