

**VBMT 160404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

VBMT 160404 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	PF
Kietlydinys	HBT020
Danga	TiCN
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,

Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui