

**VBMT 160404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

VBMT 160404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	M
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBT130
Pagrindinis naudojimas	M

Danga	TiCN
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui