

**VCMT 110304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110304
Drožliaraužis	MM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	TiCN
Kietlydinys	HBT130
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm

Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui