

**VBMT 160408, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

VBMT 160408 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Danga	TiCN
Drožlialaužis	PM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Kietlydinys	HBT020
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui