

**VCMT 160404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Produktų klasė	22D

Aprašymas

VCMT 160404 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Danga	TiCN
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 1,5 mm
Kietlydinys	HBT020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	PF
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui