

**VCMT 160404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

VCMT 160404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma $f$	0,05 - 0,35 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	MM
Danga	TiCN
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBT130
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui