



## Vidinis ir išorinis suvirinimo laikiklio kampas, Tipas: IOWCL



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085955 IOWCL
GTIN	5012095618126
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

**Modelis:**

Užspaudžiamą suvirinimo laikiklį galima nustatyti **30°, 60° ir 90°**.

**Paskirtis:**

Pagalbinės priemonės padėties nustatymui, fiksavimui ir komponentų laikymui atliekant suvirinimo darbus.

### Techninis aprašymas

Ilgis	165 mm
Svoris	0,8 kg
Nominalioji sukibimo jėga	180 N
Plotis	110 mm
Produkto rūšis	Daugiakampis magnetas

