

Garant**GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: QC/23****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264835 QC/23
GTIN	4251414902619
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SDQCL

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 11T3

Posvyrio kampas: 107,5 laipsniai

Mažiausias pragražimo $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 15 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	15 mm
-----------------------------	-------

Sistema	QC
Bendras ilgis L	22 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDQCL
Serija	Master Mute
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	269023 2
Posvyrio kampas	107,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Pjovimo vieta	20 mm
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 2	269023 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas	269432
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500