

Garant

GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	213002 25/2
GTIN	4062406266431
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Įrankių sistema su **išskirtinai stabilium plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	70 mm
Serija	Power Q
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Ø D ₃	15 mm
Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Bendras ilgis L _{viso}	150 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	1,2 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	2,74 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	12,55 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP