

**Garant****GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių sistema su **išskirtinai stabilium plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	95 mm
Koto Ø $D_s$ h6	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	2,74 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,2 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	39 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15 laipsniai
Serija	Power Q
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	12,55 mm
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7