

Garant**GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213014 80/6
GTIN	4062406266882
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių sistema su išskirtinai stabilium plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	64 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU146715
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	2 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,75 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	61,07 mm
Serija	Power Q
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	144 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 8	219799 8
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP