

Garant**GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213014 63/5
GTIN	4062406266868
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių sistema su išskirtinai stabilium plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Serija	Power Q
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2 mm
$\varnothing D_3$	47 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU146715
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	44,07 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos kampas α_{\max}	1,04 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 8	219799 8
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP