

Garant**GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 66/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213014 66/5
GTIN	4062406266875
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių sistema su išskirtinai stabilium plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU146715
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	116 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	130 mm
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	47,07 mm

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
$\varnothing D_3$	50 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	66 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,97 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Vidinis aušinimas	taip
Serija	Power Q
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 8	219799 8
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP