

Garant**GARANT Master Titan VHM mini freza HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 0,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202287 0,2
GTIN	4062406270896
Produktų klasė	11Z

Aprašymas**Modelis:**

Itin trumpos pjovimo briaunos maksimaliam stabilumui. **Koto ilgis pagal DIN** patikimesniam įrankio įtvirtinimui laikiklyje. Taip pailginamas įrankio naudojimo laikas.

Sutaupykite galandymo išlaidas: naudoti VHM mini frezas iki pat sudilimo ribos yra pigiau nei papildomai jas galąsti.

Nebrangus ir ypač stabilus modelis **didelio našumo titano apdirbimui**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	0,2 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	0,6 mm
Dantų skaičius Z	2
Pastūma f _z apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm ²	0,002 mm
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	44 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai

Serija	Master Titan
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		