

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268408 12
GTIN	4062406272951
Produktų klasė	21K

Aprašymas**Modelis:**Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.****Paskirtis:**

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.**
- **Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).**
- **Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).**

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Naudingasis ilgis L ₁	27 mm
Koto ilgis L _s	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Nominalus Ø D	12 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 06..

Iškyšos ilgis L _A	35 mm
Serija	„4 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 41	269028 41
--	-----------