

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268408 16
GTIN	4062406272968
Produktų klasė	21K

Aprašymas**Modelis:**Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.****Paskirtis:**

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.
- Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).
- Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).

Techninis aprašymas

Koto ilgis L _s	50 mm
Ø d ₂	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Naudingasis ilgis L ₁	36 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Nominalus Ø D	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 08..

Iškyšos ilgis L _A	43 mm
Serija	„4 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 42	269028 42
--	-----------