

**Garant**

„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, kairinis, Ø DC: 16mm


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268409 16
GTIN	4062406273002
Produktų klasė	21K

**Aprašymas**
**Modelis:**

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.**

**Paskirtis:**

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

**Pastaba:**

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.**
- **Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).**
- **Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).**

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis $L_1$	36 mm
Nominalus Ø D	16 mm
Ø $d_2$	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Koto Ø $D_s$	20 mm
Koto ilgis $L_s$	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 08..

Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	43 mm
Serija	„4 in 1“
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 42	269028 42
--	-----------