

**Garant****VBGW 110304 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NK****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266010 NK
GTIN	4062406274597
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Modelis:**

**MKD** – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula trumpadrožliams spalvotiesiems metalams.

**Paskirtis:**

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

**Rekomendacija:**

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBGW 110304 FN
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	MKD
Pjūvio gylis $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Ašmenys	MKD

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 1000 m/min
Pastūma f	0,005 - 0,08 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	be dangos
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo briaunų forma	NK
Tolerancija	G
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergaląsti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui